

 KOMET**KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, lang, Til rivehoved- Ø D: 27-34,99mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239940 27-34,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Holderen er forspændt og indstillet til < 0,005 mm koncentricitet. Til koncentricitetsnøjagtigheder med en præcision på < 3 µm, længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

**Passer til:**

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Leveringsomfang:**

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde L <sub>s</sub>	56 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	236 mm
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 8
Spændebolt nr. 239900	4
Til rivehoved- Ø D	27 - 34,99 mm
Udhængslængde A	180 mm
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (5 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Skaftudførelse	lang
Indvendig køling	ja

Produkttype

Phillips-bit

---

**Tilbehør**

Antræksbolte Type 4

239900 4

Nøgle til spændebolte Drev SW8

239901 SW8