



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 32,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 32,5
GTIN	4047109198463
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Boringstolerance: D – 0,1 / + 0,3

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z	1
ABS® skaft-Ø D _s	63 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408 32-...
Nyttelængde L ₁	132 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	32,5
til tomme-Ø	1 9/32 tommer

Udhængslængde L _A	172 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239652 15IP
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP