



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 37,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 37,5
GTIN	4047109201200
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Utførelse:**Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Utførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Utførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	152 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 120408 42-...
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® skaft-Ø D_s	63 mm
Antal skær Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	37,5
Udhængslængde L_A	194 mm

Boreddybde for vendeplattebor op til	4xD
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600