



## KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, lang, Til rivehoved- Ø D: 35-41,99 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Artikelklasse	27E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Holderen er forspændt og indstillet til  $< 0,005$  mm koncentricitet. Til koncentricitetsnøjagtigheder med en præcision på  $< 3$   $\mu\text{m}$ , længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

#### Passer til :

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Indvendig køling: ja

Udhængslængde A: 200 mm

Samlet længde  $L_{i\text{ alt}}$ : 256 mm

Skaftlængde  $L_s$ : 56 mm

Skaft-Ø  $D_s$  h6: 25 mm

Spændebolt nr. 239900: 5

Gaffelnøgle nr. 239901: str. 10

### Teknisk beskrivelse

Skaftlængde $L_s$	56 mm
Spændebolt nr. 239900	5
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (6 Nm)
Udhængslængde A	200 mm
Til rivehoved- Ø D	35 - 41,99 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	256 mm
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 10
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Skaftudførelse	lang
Indvendig køling	ja
Produkttype	Riveværktøj til løsningsbare skær

---

## Tilbehør

Antræksbolte Type 5	239900 5
Nøgle til spændebolte Drev SW10	239901 SW10