

**Riflefræseværktøj Længdedrejning af universal, Skaftstørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290197 12
GTIN	
Artikelklasse	29H

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.

Teknisk beskrivelse

HM-bøsning, dækskive, skrue	299920 10
til rouletteringsborings-Ø d ₂	6 mm
Arbejdsområde	0 - 15 mm
til rouletterings-Ø d ₁	10 mm
til rouletteringsbredde b	3 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RAA 1×BR30°
Til rouletteringsprofil	RBR45° 1×BL15°
Til rouletteringsprofil	RAA 1×BL30°
Til rouletteringsprofil	RBL45° 1×BR15°
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBR30° 1×AA

Produkttype

Rouletteringsværktøj