

**Holder til skifterulle Drejeligt hoved, højre, Skaftstørrelse: 10-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	291416 10-16
GTIN	4030741083167
Artikelklasse	29M

Beskrivelse**Udførelse:**

Drejeligt værktøjshoved (indstillingsområde $\pm 90^\circ$).

Fordel:

Overfladekvalitet op til Rz 2 μm er mulig.

Anvendelse:

Til bearbejdning af materialer op til 45 HRC. Ideel til overfladebearbejdning af komplekse kontinuerlige konturer.

Til at rulle **ikke-afbrudte konturer** (konveks, konkav, cylindrisk, konisk) samt planflader. Også egnet til anvendelser indtil kraven.

Leveringsomfang:

Skaftstørrelse 10 inklusive skaftadapter 12 mm $\times$ 12 mm og 16 mm $\times$ 16 mm.

Advarsel:

Skifteruller skal bestilles separat!

Bemærk:

Detaljerede anvendelses anbefalinger fremgår af den medfølgende driftsvejledning. Kontrollér for mulige interferenskonturer (x-mål af rulle = 2,5 mm).

Teknisk beskrivelse

Datablad

Produktnavnsegenskab

højre

Produkttype

Glatvalseværktøj