



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 42mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 42
GTIN	4047109203181
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Boringstolerance: D – 0,1 / + 0,3

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D _s	63 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 120408 42-...
Nyttelængde L ₁	168 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	42
til tomme-Ø	1 21/32 tommer

Udhængslængde L _A	212 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600