

**ER-spændepatron med tætning, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308987 5
GTIN	2050001767189
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til** ISO 15488-A. med gummipakning (kan bruges op til 60 bar).

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	469 E

Datablad

Udvendig Ø D	32,7 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændetang