

**ER-spændepatron med tætning, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 7mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308987 7      |
| GTIN                | 4054631125942 |
| Artikelklasse       | 39Y           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

**Rustbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

**Beskrivelse:**

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til** ISO 15488-A.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Adapter             | ER 32                |
| Norm                | ISO 15488-B          |
| Rundløbsnøjagtighed | $\leq 5 \mu\text{m}$ |

## Datablad

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type            | 469 E      |
| Udvendig Ø D    | 32,7 mm    |
| Samlet længde L | 40 mm      |
| Produkttype     | Spændetang |