

**ER-spændepatron med tætning, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308993 6
GTIN	2050001765697
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærde og slebne.

**Rustbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til ISO 15488-A.** Med gummipakning (kan bruges op til 60 bar).

**Teknisk beskrivelse**

Adapter	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	471 E

## Datablad

Udvendig Ø D	40,7 mm
Samlet længde L	46 mm
Produkttype	Spændetang