

**ER-spændepatron med tætning, ER 40, Nom. spænde-Ø d: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308993 20
GTIN	4054631126529
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

**Rustbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

**Beskrivelse:**

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til ISO 15488-A.**

**Teknisk beskrivelse**

Adapter	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	471 E
Udvendig Ø D	40,7 mm

## Datablad

Samlet længde L	46 mm
Produkttype	Spændetang