

**ER-spændepatron med tætning, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308917 3
GTIN	4054631188565
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til** ISO 15488-A.

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	427 E
Udvendig Ø D	20,7 mm
Samlet længde L	31,5 mm

Produkttype

Spændetang