



## Radius-vendeskærsplatte 12° HSS/Co5, H7, Radius: R1mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	240030 R1
GTIN	2050001099372
Artikelklasse	29W

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Slebet på alle sider og med fire ens radier. Bagslebne skær med spånbrydere til optimale skæreforhold i hele radiusområdet.

**Spånvinklen** på 12° er egnet til universel brug.

**Anvendelse:**

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i borer.

### Teknisk beskrivelse

Radius R <sub>1</sub>	R1
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning