



Holder til radius-vendeskærsplatter, Skaftøjde h: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	240026 10
GTIN	2050001099273
Artikelklasse	29W

Beskrivelse

Udførelse:

Med slebet underlagsflade og positioneringsstifter til radiusvendeskærsplatter.

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i borer.

Teknisk beskrivelse

Skafttværsnit	10 mm
Til radius-vendeskærsplatter	R1 – R6
Samlet længde L	103 mm
Skaftbredde	10 mm
Skaftøjde h	10 mm
Produkttype	Skærholder