



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 4×D, Ø DC m7: 46mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236603 46
GTIN	4047109223011
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Utførelse:**Boringstolerance:** D – 0,1 / + 0,3**Anvendelse:**

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Utførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Utførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	184 mm
ABS® skaft-Ø D_s	63 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130508 46-...
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skær Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	46
til tomme-Ø	1 13/16 tommer

Udhængslængde L _A	230 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600