

Garant**Digitale værksteds- skydelærer IP67 uden målespidser, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415372 300
GTIN	4069515008198
Artikelklasse	41A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital værkstedsskydelære IP67. **Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.** Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. 2-komponenthus med **gribevenlig Haptoprene®-overflade.** Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 × batteri nr. 081560, str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Automatisk slukning	ja
Kæbelængde	100 mm
Aflæsning	0,01 mm

Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,0005 tommer
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	0 - 300 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Talhøjde, LCD-display	11,5 mm
Batteritype	Knapcellebatteri
Emballage	Stabil boks
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Målespidser	nej
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelærer

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/415372-300>