

**Radius-vendeskærsplatte 12° HSS/Co5, H7, Radius: R2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240030 R2
GTIN	2050001099396
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet på alle sider og med fire ens radier. Bagslebne skær med spånbrydere til optimale skæreforhold i hele radiusområdet.

Spånvinklen på 12° er egnet til universel brug.

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i borer.

Teknisk beskrivelse

Radius R ₁	R2
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning