

**KOMET® indstiksstål HSS-Co5, Bredde b: A2,15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240020 A2,15
GTIN	4047109015753
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af udvendige noter til sikringsringe (SEEGER® Ring). Indstiksstålets bredde svarer til den gyldige tolerance H11 for sikringsnoter. Stålet skal kun efterslibes på endefladerne.

Teknisk beskrivelse

Passende holder	AE og A1/2A med nr. 240022
Til seegerringsbredde	2 mm
Højde h	11 mm
Bredde b	2,15 mm
Samlet længde L	80 mm
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning