



Holder til radius-vendeskærsplatter, Skaftøjde h: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	240026 20
GTIN	2050001099297
Artikelklasse	29W

Beskrivelse

Udførelse:

Med slebet underlagsflade og positioneringsstifter til radiusvendeskærsplatter.

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i borer.

Teknisk beskrivelse

Til radius-vendeskærsplatter	R1 – R6
Skafttværsnit	20 mm
Samlet længde L	117 mm
Skaftøjde h	20 mm
Skaftbredde	20 mm
Produkttype	Skærholder