

**KOMET® skrubstål Form g, Type: B06L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

Skæremateriale:

HSS/Co10 – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålholder se nr. 240070 og nr. 240072.

Skæremateriale: HSS Co 10

Boreddybde: 90 mm

Til borer fra Ø: 14 mm

Samlet længde: 125 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Til borer fra Ø	14 mm
Type	B06L
Samlet længde	125 mm
Boreddybde	90 mm
Skaft-Ø	10 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning

