

**KOMET® hjørnestål Form f, Type: B04****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240078 B04
GTIN	4047109016279
Artikelklasse	24H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

**Skæremateriale:**

**HSS/Co10** – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

**Bemærk:**

**Passende borestålholder se nr. 240070 og nr. 240072.**

Skæremateriale: HSS Co 10

Boreddybde: 45 mm

Til boringer fra Ø: 9 mm

Samlet længde: 75 mm

Skaft-Ø: 8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Til boringer fra Ø	9 mm
Boreddybde	45 mm
Samlet længde	75 mm
Type	B04
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning

