



Holder til radius-vendeskærsplatter, Skaftøjde h: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	240026 25
GTIN	2050001099303
Artikelklasse	29W

Beskrivelse

Udførelse:

Med slebet underlagsflade og positioneringsstifter til radiusvendeskærsplatter.

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i borer.

Teknisk beskrivelse

Til radius-vendeskærsplatter	R 8-12
Skaftværsnit	25 mm
Skaftbredde	25 mm
Skaftøjde h	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Produkttype	Skærholder