

**Friktionsbor, standard (med krave) Uni, Gevind: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080751 M12
GTIN	4069515008662
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Friktionsbor, standard (med krave).

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	12 mm
Anbefalet omdrejningstal	2000 min ⁻¹
Kernehul-Ø	10,9 mm

Datablad

Anbefalet dreveffekt	1,9 kW
Materialetykkelse	0,7 - 2,5 mm
Produkttype	Friktionsbor