

**Friktionsbor, standard (med krave), langt, INOX, Gevind: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080756 M8
GTIN	4069515008891
Artikelklasse	BAW

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor standard (med krave), til brug i materialer af rustfrit stål.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

**Anvendelse:**

Særligt egnet til rustfrit stål.

**Passer til:**

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	8 mm
Anbefalet omdrejningstal	2300 min <sup>-1</sup>
Materialetykkelse	0,7 - 3 mm

## Datablad

Kernehul-Ø	7,4 mm
Anbefalet dreveffekt	1,5 kW
Produkttype	Friktionsbor