

**Friktionsbor, fladt (uden krave), langt, Uni, Gevind: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080757 M3
GTIN	4069515008907
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor, fladt (uden krave).

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

Materialetykkelse	0,7 - 4 mm
Anbefalet dreveffekt	0,7 kW
Skaft-Ø	6 mm

Datablad

Kernehul-Ø	2,7 mm
Anbefalet omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Til gevind M	M3
Produkttype	Friktionsbor