

**Friktionsbor, fladt (uden krave), langt, Uni, Gevind: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080757 M6
GTIN	4069515008938
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor, fladt (uden krave).

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	8 mm
Til gevind M	M6
Materialetykkelse	0,7 - 4 mm

Datablad

Anbefalet dreveffekt	1,3 kW
Anbefalet omdrejningstal	2500 min ⁻¹
Kernehul-Ø	5,3 mm
Produkttype	Friktionsbor