

**KOMET® hjørnestål Form f, Type: B04L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240078 B04L
GTIN	4047109017535
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

Skæremateriale:

HSS/Co10 – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålholder se nr. 240070 og nr. 240072.

Skæremateriale: HSS Co 10

Boreddybde: 80 mm

Til boringer fra Ø: 9 mm

Samlet længde: 125 mm

Skaft-Ø: 8 mm

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	9 mm
Boreddybde	80 mm
Samlet længde	125 mm
Type	B04L
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning

