

bimos

ESD-sadeltaburet, Sædefarve: ESD**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972720 ESD
GTIN	4016849994727
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

Allround ESD-sadelskammel med hjul. ESD-betrækket i syntetisk læder er vaskbart og modstandsdygtigt over for desinfektionsmidler. Intuitiv 3D-sædedynamik fremmer en ergonomisk siddestilling og understøtter rygsøjlels naturlige S-form. 3-zoners polsterskum giver optimal trykfordeling og siddekomfort. Sømløs og krølfri polstring. Sædehøjde 540 - 800 mm. Stjernefod i aluminium Ø 540 mm. Ekstra store, letløbende ESD-hjul Ø 65 mm.

Norm:**DIN 61340-5-1****Teknisk beskrivelse**

Farve, sædemateriale	sort
Vægt	8,5 kg
Materiale, sædeflade	Kunstlæder
Fodkryds-Ø	540 mm
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret

Datablad

Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Bæreevne, stol	120 kg
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Højdeindstillingsområde	540 - 800 mm
Produkttype	ESD-sadeltaburet