

**KOMET® stikstål HSS-Co5, Type: A00****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240014 A00
GTIN	4047109015586
Artikelklasse	24H

Beskrivelse

KOMET® stikstål HSS-Co5 A00 Højde h: 8 mm
Bredde b: 2,2 mm
Samlet længde L: 75 mm

Teknisk beskrivelse

Type	A00
Højde h	8 mm
Bredde b	2,2 mm
Samlet længde L	75 mm
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		

afbrudt	egnet
tør	egnet