

**LED-lommelygte C-serie, Type: C5R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081447 C5R
GTIN	4058205038348
Artikelklasse	04B

Beskrivelse**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× Li-Ion-akku type 14500 3,7 V, 1× Floating Charge System, 1× håndstrop, 1× værdikupon til en bæltetaske.

Bemærk:

2+5 års garanti ved registrering på www.ledlenser.com.

Medmindre andet er angivet nedenfor, giver vi producentgaranti på vores produkter på

- **syv år, hvis produktet registreres online inden for en periode på 12 uger fra købsdatoen**
- **to år, hvis produktet ikke eller ikke rettidigt registreres online. Vi garanterer ligeledes den korrekte funktion af genopladelige batterier („akkuer”), Powercase og Batterybox i en garantiperiode på to år (uden forlængelse af garantiperioden, ingen registrering), beregnet fra købsdatoen.**

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Batteritype	Lithium-ion
CRI-værdi	75
Farve, hus	BLACK
Batterispænding	3,7 V
Rapid Focus	ja

Lysnet	20 - 420 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysvarighed, trin 2	3 h
Lysvidde	50 - 240 m
Brændetid	3 - 15 h
Lyskilde	LED-modul
Lysnet, trin 2	420 lm
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lysfarve	koldt hvidt lys
Producentbetegnelse	C5R
Samlet længde	117 mm
International konstruktionsstørrelse	14500
Serie	C-serie
Antal medfølgende akkuer	1
Bæltetaske medfølger	ja
Akku-kapacitet	0,7 Ah
Batteri, udskifteligt	ja
Vægt	75 g
Hoved-Ø	26 mm
Produkttype	Lommelygte

Egnede produkter

No Shop URL available for: 081447 C5R