

**KOMET® indstiksstål HSS-Co5, Bredde b: A4,15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240020 A4,15
GTIN	4047109015784
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af udvendige noter til sikringsringe (SEEGER® Ring). Indstiksstålets bredde svarer til den gyldige tolerance H11 for sikringsnoter. Stålet skal kun efterslibes på endefladerne.

Teknisk beskrivelse

Til seegerringsbredde	4 mm
Passende holder	A1/2A
Højde h	16 mm
Bredde b	4,15 mm
Samlet længde L	150 mm
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning