

**LED-lommelygte C-serie, Type: C7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081447 C7
GTIN	4058205038379
Artikelklasse	04B

Beskrivelse**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 4x batteri AAA LR03 1,5 V, 1x håndstrop, 1x værdikupon til en bæltetaske.

Bemærk:

2+5 års garanti ved registrering på www.ledlenser.com.

Medmindre andet er angivet nedenfor, giver vi producentgaranti på vores produkter på

- **syv år, hvis produktet registreres online inden for en periode på 12 uger fra købsdatoen**
- **to år, hvis produktet ikke eller ikke rettidigt registreres online. Vi garanterer ligeledes den korrekte funktion af genopladelige batterier („akkuer”), Powercase og Batterybox i en garantiperiode på to år (uden forlængelse af garantiperioden, ingen registrering), beregnet fra købsdatoen.**

Teknisk beskrivelse

International konstruktionsstørrelse	LR3
CRI-værdi	70
Lysnet	40 lm
Lysnet, trin 3	400 lm
Samlet længde	140 mm
Hoved-Ø	37 mm

Antal medfølgende batterier	4
Bæltetaske medfølger	ja
Brændetid	1 - 25 h
Lysvidde	100 - 300 m
Producentbetegnelse	C7
Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Micro, AAA
Lyskilde	LED-modul
Rapid Focus	ja
Lysvarighed, trin 3	1 h
Lysfarve	koldt hvidt lys
Vægt	175 g
Lysvarighed, trin 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Serie	C-serie
Lysnet, trin 2	250 lm
Farve, hus	BLACK
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Produkttype	Lommelygte

Egnede produkter

No Shop URL available for: 081447 C7