

**LED-lommelygte C-serie, Type: C3R****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081447 C3R
GTIN	4058205038409
Artikelklasse	04B

Beskrivelse**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× Li-Ion-akku type 10440 3,7 V, 1× ladestation, 1× håndstrop.

Bemærk:

2+5 års garanti ved registrering på www.ledlenser.com.

Medmindre andet er angivet nedenfor, giver vi producentgaranti på vores produkter på

- **syv år, hvis produktet registreres online inden for en periode på 12 uger fra købsdatoen**
- **to år, hvis produktet ikke eller ikke rettidigt registreres online. Vi garanterer ligeledes den korrekte funktion af genopladelige batterier („akkuer”), Powercase og Batterybox i en garantiperiode på to år (uden forlængelse af garantiperioden, ingen registrering), beregnet fra købsdatoen.**

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	1
Lysnet, trin 2	140 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Hoved-Ø	20 mm
Akku-kapacitet	0,32 Ah
Farve, hus	BLACK

Rapid Focus	ja
International konstruktionsstørrelse	10440
Batterispænding	3,7 V
Samlet længde	102 mm
Lysfarve	koldt hvidt lys
Producentbetegnelse	C3R
Lysvarighed, trin 2	2 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Brændetid	2 - 6 h
Lyskilde	LED-modul
Serie	C-serie
Batteri, udskifteligt	ja
Bæltetaske medfølger	nej
Batteritype	Lithium-ion
Lysvidde	40 - 100 m
Vægt	42 g
Advanced Focus System (AFS)	ja
CRI-værdi	65
Lysnet	20 - 140 lm
Produkttype	Lommelygte

Egnede produkter

No Shop URL available for: 081447 C3R