

**KOMET® stikstål HSS-Co5, Type: A0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240014 A0
GTIN	4047109015623
Artikelklasse	24H

Beskrivelse

KOMET® stikstål HSS-Co5 A0 Højde h: 10 mm
Bredde b: 2,7 mm
Samlet længde L: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Type	A0
Højde h	10 mm
Bredde b	2,7 mm
Samlet længde L	100 mm
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		

afbrudt	egnet
tør	egnet