

**KOMET® hjørnestål Form f, Type: B00****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240078 B00
GTIN	4047109004009
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

Skæremateriale:

HSS/Co10 – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålholder se nr. 240070 og nr. 240072.

Skæremateriale: HSS Co 10

Boreddybde: 10 mm

Til boringer fra Ø: 2,5 mm

Samlet længde: 50 mm

Skaft-Ø: 8 mm

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	2,5 mm
Boreddybde	10 mm
Type	B00
Samlet længde	50 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning

