

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260006 20/12
GTIN	4045197651662
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	269005 6
ISO-kode holder	SCLCR/L 2020K12
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skrue til underlagsplade	269013 5
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 20	269028 20
Underlagsplatte Type 6	269005 6
Skrue til underlagsplatte Type 5	269013 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500