

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260006 25/12
GTIN	4045197651679
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
ISO-kode holder	SCLCR/L 2525M12
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	269005 6
Skrue til underlagsplade	269013 5
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Hovedlængde L ₁	20 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

Underlagsplatte Type 6

269005 6

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm

659957 500