

**Digital vippeindikator, følerarmslængde 41,24 mm, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 2,2/45mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 436506 2,2/45 |
| GTIN                | 4059192074081 |
| Artikelklasse       | 43A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digital vippeindikator med digital- og analogdisplay **1/1000-aflæsning**.

**Målemodus:** Normal/Min./Maks./Maks.-Min. Indlæsning af korrekturfaktor mulig.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, spændetap Ø 8 mm, målefølernøgle, HM-måleføler Ø 2 mm.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498951. Reserveføler, se nr. 436210; 436240.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Aflæsning                | 0,001 mm     |
| Afvigelsesinterval $f_e$ | 10 $\mu$ m   |
| Målekraft                | 0,06 N       |
| Svingeområde             | 2×110 grader |

## Datablad

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Indspændingsskaft-Ø h6              | 8 mm             |
| Måleværdi-hystereseseinterval $f_u$ | 5 $\mu$ m        |
| Norm                                | Fabriksstandard  |
| Reverserbar aflæsning               | mm / tomme       |
| Interface                           | RS232C-interface |
| Interface                           | USB-interface    |
| Måleværktøj                         | digital          |
| Kalibrering                         | C5               |
| Produkttype                         | Vippeindikator   |