

**Digital vippeindikator, følerarmslængde 14,5 mm, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 0,9/45mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital vippeindikator med digital- og analogdisplay **1/1000-aflæsning.**

Målemodus: Normal/Min./Maks./Maks.-Min. Indlæsning af korrekturfaktor mulig.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, spændetap Ø 8 mm, målefølernøgle, HM-måleføler Ø 2 mm.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498951. Reserveføler, se nr. 436210; 436240.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Måleværdi-hysteresinterval f_u	3 μ m
Målekraft	0,15 N
Svingeområde	2×110 grader

Afvigelsesinterval f_e	5 μ m
Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/436501-0,9/45>