

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260006 16/09
GTIN	4045197651624
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	17 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 1
Skrue til underlagsplade	269013 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-kode holder	SCLCR/L 1616H09
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Underlagsplatte Type 1	269005 1
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500