



Skruetrækker til kærvhoved, med 3K-SwissGrip Evo-skaft, Skærbredde b: 3,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660042 3,5
GTIN	7610733296736
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids. Trinvis planparallelle skærekanten med overfladekontakt i stedet for linjekontakt for højere momentoverførsel.

SwissGrip Evo-kraftgrebet muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Træthedsfrit arbejde takket være modificeret cirkulær form. Højteknologisk 3K-materialisering forbedrer den kemiske og mekaniske modstandsdygtighed. Greb med farvekodning "Rainbow", så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse

Fordel:

- **Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Teknisk beskrivelse

Skærtykkelse a	0,5 mm
Klingespids	sort
Klingelængde	90 mm

Hel længde	180 mm
Bitbetegnelse	1
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Udførelse af skaft	rund
Slagkappe	nej
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Materiale, greb	Elastomer
Overflade	forniklet og forkromet
Produkttype	Skruestrækker