

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	17 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Underlægsplade	269005 1
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
ISO-kode holder	SCLCR/L 2020K09
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 1

269005 1

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500