

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 1
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SCLCR/L 2525M09
Hovedlængde L ₁	19 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Underlagsplatte Type 1

269005 1

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500