

**CNMG 190608, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	PH
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 190608
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning