

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260006 16/12  |
| GTIN                | 4045197651655 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ISO-kode holder                | SCLCR/L 1616H12                 |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 20 mm                           |
| Skrue til underlagsplatte      | 269013 5                        |
| passende vendeskærsplatter     | CC.. 1204..                     |
| Plattestørrelse                | 12 mm                           |
| Underlægsplade                 | 269005 6                        |
| Vendeplatteskruesæt            | 269028 20                       |
| Skaftstørrelse                 | 16 mm                           |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 20 mm                           |
| Samlet længde L                | 100 mm                          |
| Norm                           | DIN ISO 5610                    |
| Indsatstype                    | højre                           |
| Indvendig køling               | nej                             |
| Indstillingsvinkel κ           | 95 grader                       |
| Anvendelse                     | Plandrejning                    |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, udvendigt |

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15             | 674248 TX15 |
| Skrue til underlagsplatte Type 5                                      | 269013 5    |
| Underlagsplatte Type 6  | 269005 6    |
| Vendeplatteskruesæt Type 20   | 269028 20   |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |