



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 26,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236604 26,5
GTIN	4047109190283
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Boringstolerance: D – 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 09T308 28-...
Nyttelængde L_1	135 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP6 (2,2 Nm)
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm
Antal skær Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominal Ø D	26,5

Udhængslængde L _A	169 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP6	239652 8IP6
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2