

 KOMET**KOMET® indvendigt gevindstål højregevind form 55° (Whitworth), Type: B03****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240088 B03
GTIN	4047109017085
Artikelklasse	24H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

**Skæremateriale:**

**HSS/Co10** – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

**Bemærk:**

**Passende borestålsholder se nr. 240070 og nr. 240072.**

**Teknisk beskrivelse**

Boreddybde	26 mm
Til stigning	16–50 gange/tommer
Type	B03
Til boringer fra Ø	7 mm
Samlet længde	65 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning