

**KOMET® UniTurn® kopiborejern, højre, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240110 4
GTIN	4047109071087
Artikelklasse	24S

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale = BK 82.

Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Teknisk beskrivelse

a	3,7 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	4 mm
Skaft-Ød	4 mm
passende klemholder nr. 240100	12/4; 16/4
Maks. stikdybde t _{maks}	0,8 mm
Radius R	0,1 mm
f	1,75 mm
Maks. skæredybde a _{p,maks}	0,3 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,02 mm/o
Nyttelængde	10 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 10 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	180 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	55 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 12/4 mm

240100 12/4

KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) Skaft-Ø d / borings-Ø d1 16/4 mm

240100 16/4