

**CNMG 160608, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Spånbrøder	PH
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning