



KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 5×D, Ø DC m7: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236604 22
GTIN	4047109181793
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Boringstolerance: D – 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605 – 236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

- **Må kun bruges ved stabile maskinforhold.**
- **Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.**
- **Akseforskudt boring på op til $V_{maks.} = 0,25$ mm.**
- **Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**
- **Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 07T208 20-...
Nyttelængde L_1	110 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	22

Udhængslængde L _A	142 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0